

ST 85

Semimaschera a filtro singolo

Cod. 111200000

ST 85 è un facciale professionale, durevole e decontaminabile ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi e polveri e per l'impiego in industrie chimiche. La presenza di quattro fibbie removibili a regolazione rapida e la forma anatomica permettono alla semimaschera di adattarsi facilmente al viso dell'utilizzatore. ST 85 è dotata di un raccordo normalizzato secondo EN 148-1.

Può essere utilizzata in combinazione con filtri antipolvere, antigas e combinati dotati di raccordo normalizzato di peso inferiore o uguale a 300 g.



INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

Flusso di prova (l/min)	Inspirazione (mbar)		Espirazione (mbar)	
	Max norma	Misurata	Max norma	Misurata
25 x 2	2,0	1,1	3,0	1,3
30	0,5	0,3	-	-
95	1,3	0,6	-	-

Perdita di tenuta verso l'interno (TIL)

Requisito norma EN 140: media < 2%. Risultato: 0,30%.

Contenuto di anidride carbonica nell'aria inspirata

Requisito norma EN 140: < 1%. Risultato: 0,27 %.

Limitazioni all'uso

I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume. La semimaschera ST 85 non può essere utilizzata con dispositivi a sovrappressione o dispositivi non dotati di raccordo EN 148-1. Il peso massimo dei filtri collegabili direttamente ad una semimaschera è 300 g.

ST 85

Semimaschera a filtro singolo
Cod. 111200000

CLASSIFICAZIONE

La semimaschera è un DPI di III categoria secondo il Regolamento 2016/425/UE ed è certificata secondo la norma tecnica EN 140:1998.

MARCATURA



MATERIALI

Semifacciale:	EPDM stampato
Bardatura:	nastro elastico in poliestere e gomma
Poggia nuca:	polietilene stampato
Valvola di espirazione a membrana:	gomma stampata montata su base di materiale plastico e protetta da coperchio precamera a scatto
Attacco normalizzato:	materiale plastico antiurto e antisolvente

IMMAGAZZINAMENTO

Le semimaschere possono essere conservate nei loro imballi originali fino alla data di scadenza (10 anni). Le semimaschere pronte all'uso vanno conservate in appositi armadi al riparo dalla polvere e da possibili vapori corrosivi, a temperature comprese tra -20 e +50°C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO

120 g circa.

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO

La maschera è confezionata in sacchetto di polietilene in scatola singola di cartone avente le seguenti dimensioni: 145x165x105 mm.

Le maschere vengono vendute in scatole multiple da 6 pezzi aventi le seguenti dimensioni: 460x140x350 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative allegate al prodotto e quelle pubblicate sul sito internet www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto nel testo.